



点検口側観図




点検口側

片引き右勝手




点検口側観図




点検口側

引分け



点検口側観図



点検口側

片引き左勝手

注記

- ・ガラスは安全ガラスを使用してください。
- ・<>寸法はレールベース (F型) 納まりを示します。
- 注1. 警告ラベル、自動ドアステッカーを貼り付けてください。
- 注2. 戸袋用警告ラベルは、FL+750~1750mmの高さ (ラベルの中心) に一枚以上貼り付けてください。
- 注3. 安全のため、下記寸法を確保してください。
※Y≥200mm
上記対応が困難な場合は、防護柵を設置する等の別方策が必要となります。
- 注4. 天井納まりでは、この部分に作業スペースが必要となります。詳細はナブコ販売会社へ御確認下さい。
- 注5. 点検口を全面設けられない場合、その数やサイズ等は条件付となります。詳細はナブコ販売会社へ御確認ください。

仕様一覧表



ドアの開閉タイプ	引分け				片引き				
	VS-60	VS-85	VS-150	VS-60	VS-85	VS-150			
ドアエンジン型式	VS-60	VS-85	VS-150	VS-60	VS-85	VS-150			
レールベース	N型			N型					
	F型			F型					
最大適用ドア	ドア単体質量 (kg) × ドア枚数	60 × 2	85 × 2	120 × 2	150 × 2	75 × 1	100 × 1	120 × 1	150 × 1
	ドア単体の幅 : DW (mm)	650 ~ 2500							
	ドア単体の縦横比 : DH/DW	4							
	平均開閉速度 (m/s)	0.4以下							
	所要電源容量	AC100V・5A							

ご注意

- 1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
- 2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

V-60/85/150SL-CE 天井納まり参考図 (姿図)
尺度 1 : 20

-	-
初版	2019. 2. 1
改訂No.	改訂日時
番号 No.	
1DK201620	



ご注意

- 1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
- 2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

V-60/85/150SL-CE天井納まり参考図(縦断面図)
尺度 1:1

初版	2019. 2. 1
改訂No.	改訂日時
番号 No.	1DK201620