

# アキュドア

## 商品の概要

静かな開閉作動音、床レールの無いバリアフリー設計、各種通路幅に対応するラインアップなど、屋内に適した自動ドアです。


## 商品の特長

- 1) ドア上部の特殊懸架機構等により、静かな開閉作動を実現しました。
- 2) 床に溝やレールが無いので、台車等が滑らかに通行可能です。
- 3) 広い開口幅にも対応可能で、病院用ベッドやストレッチャーなどもらくに通ります。

【JIS A 4722対応】

商品名・型式		アキュドア V-60/85/150SL-AA					
開閉タイプ		引分け			片引き		
ドアエンジン型式		VS-60	VS-85	VS-150	VS-60	VS-85	VS-150
最大適用ドア単体質量 (kg) × 枚数		60×2	85×2	150×2	75	100	150
建具全幅 : W (mm)		3400	4000	6000	1800	2100	2600
有効開口幅 : W (mm)		1444	1744	2744	750	900	1150
ドア単体幅 : DW (mm)		900	1050	1550	906	1056	1306
平均開閉速度 (m/s)		0.4以下					
所要電源容量		AC100V・5A					
使用周囲環境	周囲温度、湿度	-20℃～50℃、20%～90%RH					
	電磁界イミニティ	工業環境 (JIS C 61000-6-2)					

姿図(片引き左勝手)



・ガラスは安全ガラスを使用してください。  
注1. 警告ラベル、自動ドアステッカーを貼り付けてください。  
注2. 戸袋用警告ラベルは、FL+750～1750mmの高さ（ラベルの中心）に一枚以上貼り付けてください。

縦断面図

