

ナブコ自動ドア

eco ロスカ

「快適」・「エコ」がひとつになった
ロスカドア




製品の特長

- 赤外線 (IR)、紫外線 (UV) を効果的にカットします。
- 防虫効果に優れています。
- 携帯電話等の電波を遮らない特殊膜を使用しました。

※ecoロスカは使用するガラスの特性上、設置する場所や見る角度によっては反射像がゆがみます。
また、一般的な合わせガラスと同様に透視像がゆがむ場合があります。これら特性をご理解の上、お買い求めください。

① 日射熱 約39%カット。 フロートガラスの約1.7倍

熱線（赤外線）を大幅にカットすることで、室内の温度上昇を抑制し、空調効果を高めます。



② 視認性（可視光透過率）約81% フロートガラスとほぼ同等

一般的なフロートガラスとほぼ同等の可視光線透過率であり、視認性に優れています。

③ 紫外線カット率 約99%

室内の蛍光灯から出る紫外線をカットすることで、明かり（紫外線）に集まる飛来昆虫の寄せ付けを低減する効果があります。また、太陽光からの有害な紫外線による室内の日焼け・色あせを低減します。


④ 電波障害の不安なし

遮熱材には金属成分を含んでおりませんので、一部遮熱コーティング材等に見られるような携帯電話等の電波遮断もありません。


外形寸法図

● 外形寸法図

姿図(引分け)



縦断面図



注)キックプレート(車いすあたり)仕様(下框高さ340mm)もございます。

● 仕様

商品名称		ecoロスカ2B	ecoロスカ3B	ecoロスカFIX(C型・O型・L型)
ドア製作可能範囲	5mm + 5mm 幅DW × 高DH (mm)	500~1100 × 1700~2500	500~1100 × 1700~2500	500~1100 × 1700~2500
	6mm + 6mm 幅DW × 高DH (mm)	500~1350 × 1700~2700	500~1250 × 1700~2715 ^(※)	500~1600 × 1700~2700
標準ガラス仕様		遮熱強化合わせガラス(透明)		
標準フレーム仕様		ステンレス:ヘアライン/鏡面/パイプレーション仕上げ		
特注フレーム仕様		ステンレス:カラーステンレス(ブロンズ/ブラック)/焼付塗装		

錠前の種類は、お打合わせにより鍵なし・シリンダー錠をお選びいただけます。(シリンダー錠はフラットタイプも選択可) ※DW1250の場合は最大DH2590、DH2715の場合は最大DW1190となります。

Nabtesco

ナブテスコ株式会社 住環境カンパニー

〒102-0093

東京都千代田区平河町
2丁目7番9号 (JA共済ビル)
TEL (03) 5213-1156



ISO9001・ISO14001 認証取得

<https://nabco.nabtesco.com/>



お求め・お問い合わせは NABCO の正規販売会社へご連絡ください。

最新の販売店情報は
こちらでご確認ください。

NABCO ネットワーク一覧
<https://nabco.nabtesco.com/support/network/>



●弊社製品は改良などのためカタログと相違する場合がございます。
また、掲載製品は予告なく販売を終了することがありますので予めご了承ください。