

パワーアシストドア[®]

米国パワーアシストドア規格適合
〔車椅子利用者配慮製品〕GT-710 SWING DOOR



軽く開き、人にやさしい

あらゆる人が快適に通れる、これからの屋内ドア。一般健常者も、お年寄りも、お身体の不自由な方も、だれもが便利で快適と感じるベーシックドアです。

- ドアを軽く押す(引く)だけでラクに開き、自動で全開します。
- 手を放してもしばらく開保持、車椅子でも通りやすいドアです。
- ドアを引きにくい場所では、少し離れてスイッチ※でも開きます。
- 停電の時も普通に手動で開けられ、自動で静かに閉まります。
- 既存の手動開き戸にも簡単に取付けできます。

※ スイッチはオプションです。

ドアエンジン型式		GT-710 (2基)	GT-710 (1基)
ドアの開閉タイプ		両開き (2枚扉・90度開き)	片開き (1枚扉・90度開き)
適用ドア	最大ドア単体質量(kg) × ドア枚数	90 × 2	90 × 1
	最大ドア単体面積: DW × DH (m ²)	2.6	
	ドア単体の幅: DW (mm)	838 ~ 1219	
	ドアの厚さ (mm)	30 ~ 50	
パワーアシスト機能		人力約 29.4N でドアを約 10cm 開けると自動で全開	
停電中機能		手動開放—自動閉鎖	
装置外形寸法		W880 × H158 × D147	
装置表面仕上色		シルバー又はダークブロンズ	
平均開閉速度		35°/s 以下	
所要電源容量		AC100V・6A	AC100V・3A

(備考) 屋外に面する場所で使用される場合は、風の影響により扉幅寸法や利用できる機能が制限される場合があります。



パワーアシストドア (片開き)



パワーアシストドア (両開き)

