

リニアライン[®]

商品の概要

最新技術から生まれたリニアモータを搭載し、減速ギアやドライブベルトをなくして、高い静音性を実現した屋内専用の自動ドア開閉装置です。


【JIS A 4722対応】



型 式	MM-50/80CAN			
ドアエンジン型式	MM-50	MM-80	MM-50	MM-80
ドアの開閉タイプ	引分け		片引き	
駆 動 方 式	リニアモータ駆動			
最大適用ドア ドア単体質量(kg)×ドア枚数	50×2	80×2	50×1	80×1
ドア単体の幅:DW(mm)	700～1300	750～1600	700～1300	750～1600
ドア単体の縦横比:DH/DW	3以下			
平均開閉速度(m/s)	0.4以下			
所要電源容量	AC100V・8A		AC100V・4A	
使用周囲環境	周囲温度・湿度	-10～40℃・20～80%RH		
	電磁界イミニティ	工業環境(JIS C61000-6-2)		

姿図(片引き)

縦断面図



注1 警告ラベル、自動ドアステッカーを貼り付けてください。
 注2 戸袋用警告ラベルは、FL+750～1750mmの高さ(ラベルの中心)に一枚以上貼り付けてください。
 注3 安全のため、右記寸法を確保してください。※Y≧200mm
 上記対応が困難な場合は、防護柵を設置する等の別方策が必要となります。
 注4 取手が付く場合、安全のために引き残しを25mm以上確保してください。