

# NS-04 N Search

## 商品の概要

検知エリアの高密度化により確実な検知を実現し、安全性能を向上しました。


## 商品の特長

- 1) **ドアウェイ監視機能**: ドア付近に立ち止まった人の安全を確保します。
- 2) **フルカラーLEDを採用**: 検出状態を点灯色で、交換時期を点滅パターンでご確認いただけます。
- 3) **ecoモード**: ドア通行者の動きを判断し、ドア通過後は早いタイミングでドアを閉じるので、空調効率向上に貢献します。
- 4) **耐環境性能向上**: 雪や雨、虫などによる誤作動を低減し、安定した検知を実現します。




型 式 ・ 名 称	NS-04 N Search
検 知 特 性	動体・静止体検知 (近赤外線反射方式)
取 付 高 さ	2.0~4.0m
検 知 エ リ ア ( 参 考 値 )	幅2.72m×奥行1.89m (取付高さ2.4m時)
出 力 信 号 定 格	無極性・無電圧・半導体リレー出力 DC50V 0.1A (抵抗負荷)
電 源 ・ 消 費 電 流	AC24V~100V 5VA以下 (AC100V時) DC12~100V 150mA以下 (DC12V時)

## 外形寸法図(mm)



## 検知エリア図 ※全72スポット個別に有効/無効設定可能



検知エリアのサイズ等は当社測定方法による参考値であり、検知エリア図等はイメージとして表現したものです。取付環境、検知対象、調整等によって変動いたしますので、設置後の状態を正確に示すものではありません。また、検知エリアは、服装や床面材質及び感度調整で変動しますので、調整後のエリアの確認を必ず行って下さい。