

Speedlane Swing



**BOON EDAM**

スピードレーン・ライフライン シリーズの「スイング」モデルは、最もスリムなセキュリティゲートで、高品質なデザインと、共連れ防止検知が備わった高度なセキュリティ機能を備え、用途に合わせたカスタマイズが可能です。

スピードレーン・スイングの特長:

- 人間工学に基いたエレガントなデザイン
- スペース効率を極めたコンパクトなボディ設計
- アプローチセンサーが通行者の接近を検知し、イルミネーションで通行者を誘導
- 通行者に直感的に分かりやすい表示
- スリープ機能により省エネルギー化に貢献
- 様々なエントランスソリューションにフィットし、最新のデザイントレンドにマッチする設計

オプション:

- 単独設置、連続設置に対応
- 飛び越え検知機能
- 遠隔操作パネル


 *your entry experts*



姿図&標準寸法

タイプ	A 通路幅 (mm)	通行容量 (人/分)*	ドアウイング 枚数	車いす通行	通行タイプ	B 設置幅 (mm)	D ドアウイング の高さ (mm)	E 本体高さ (mm)	F 本体長さ (mm)
スタンダード	500	25-30	1	×		712	940	1035	1776
ハイウイング	500	25-30	1	×		786	1200-1800	1035	1776
スタンダード (2ウイング)	615	25-30	2	×		827	940	1035	1776
ハイウイング (2ウイング)	615	25-30	2	×		975	1200-1800	1035	1776
ワイドウイング	915	25-30	2			1127	940	1035	1776
ハイ・ワイドウイング	915	25-30	2			1275	1200-1800	1035	1776

* 一方通行時。また、認証システムにより変化します。



スリムなデザインにより、スマートなデザインが際立ちます。また、最新のデザイントレンドに合わせてカスタマイズ可能なボディ仕上げにより、設置エリアのインテリアに調和させることも、企業カラーに合わせる等、アクセントとして際立たせることも可能です。

ブーン・タッチ

BOON EDAM社の共通コントロールパネルで、受付やセキュリティ管理室などからの遠隔操作が可能です。最大6通路まで各種セキュリティゲートを組み合わせて操作することができ、ユーザーフレンドリーなインターフェースで、単独設置・連続設置の管理、及びアラーム管理が可能です。

標準仕様

電源:	100-240 VAC, 50/60 Hz
消費電力	
作動時:	80W
停止時:	60W
スリープモード:	40W
周囲温度:	-15°C ~ +50°C
本体質量:	200 kg

カスタマイズ

配置や配列数、および各種ドアウイングを自由に組み合わせることができます。様々な組み合わせにより、例えば、高いセキュリティレベルが必要な場所や、バリアフリー対応が必要な場所にもご使用いただけます。