

スライダー70

商品の概要

ストアフロント用70mm 見込み規格型アルミサッシの無目内部に納まるコンパクトな内蔵型ドアエンジンです。


【JIS A 4722対応】

型 式	V-50SL-N70		
ド ア の 開 閉 タイ プ	引分け	片引き	
適用 ドア	最大ドア単体質量 (kg) × ドア枚数	40×2	65×1
	ドア単体の幅 : DW (mm)	650 ~ 1250 ※	
	ドア単体の縦横比 : DW/DH	3.3 以下 ※	
平 均 開 閉 速 度	0.4m/s 以下		
所 要 電 源 容 量	AC100V・5A		
使用周囲環境	周囲温度・湿度	- 20℃ ~ 50℃・20% ~ 90%RH	
	電磁界イミニティ	工業環境 (JIS C 61000-6-2)	


※：サッシ・ドア仕様により異なります。



縦断面図



姿図(引分け)



※ガラスは安全ガラスを使用してください。

注1 警告ラベル、自動ドアステッカーを貼り付けてください。

注2 戸袋用警告ラベルは、FL+750 ~ 1750 mmの高さ(ラベルの中心)に一枚以上貼り付けてください。

注3 安全のため、右記寸法を確保してください。【Y ≥ 200 mm】

上記対応が困難な場合は、防護柵を設置する等の別方策が必要となります。