

V-50SL パーティションドア向け引き戸

商品の概要

医療・福祉施設などの屋内に設置される各種パーティションドアの自動ドア化を実現します。
 通行の快適性や施設のバリアフリー化だけでなく、手を使わずにドアを開閉出来るので、衛生面でも効果を発揮します。

商品の特長

- 1) 各種パーティションドアに対応するコンパクトな納まりで、自動ドア化を実現しました。
- 2) 多機能トイレ自動ドアガイドライン(※)に対応可能で、多機能トイレドア用としても安心して使用できます。
- 3) 汎用自動ドアに比べ、ドアにぶつかった際の安全作動感度を高く設定でき、より高い安全性を備えています。
- 4) ドアを開いた状態で維持することが可能です。
 (例) 荷物を搬入出するためにドアを全開位置に開けておく
- 5) インチング動作(スイッチを押している間だけ開閉する動作)が可能で、開けたい幅だけドアを開けることができます。
 (例) 部屋の換気をするためにドアを少しだけ開ける
- 6) 手動モード切替えスイッチにより、電源を切らずにドアを手動で開閉可能です。
 (例) 清掃のためにドアを自動で動かないようにする

【JIS A 4722対応】

※全国自動ドア協会(JADA)が2011年7月1日に制定したガイドライン。
 詳細はこちら⇒ http://jada-info.jp/topics/takinou_guide0.html




商 品 名 ・ 型 式	V-50SL-KW		V-50SL-FN (壁収納タイプ)	
	引分け	片引き	引分け	片引き
最大適用ドア単体質量(kg)×枚数	50×2	75	50×2	75
適用ドア単体幅:DW(mm)	パーティションドア仕様による			
最大適用ドア単体縦横比:DH/DW	4			
平均開閉速度(m/s)	0.4以下			
所要電源容量	AC100V・5A			
使用周囲環境	周囲温度、湿度	-20℃～50℃、20%～90%RH		
	電磁界イミニティ	工業環境(JIS C 61000-6-2)		

