NABCO

サウンドレスドア

商品の概要

サウンドレスドアは、防振ゴムを用いた専用の防振構造を採用。
一般の自動ドアに比べ、ドア・戸車・モータ等から建物へ伝わる振動を大幅に抑えることで、伝播騒音の低減を実現しました。
マンションやホテルのエントランス等に最適です。
【JIS A 4722対応】

NET

ドアエンジン型式		VS-85	VS-150	VS-85	VS-150
ドアの開閉タイプ		引分け		片引き	
適用ドア	最大ドア単体質量(kg)×ドア枚数	85×2	120×2	100×1	120×1
	ドア単体の幅：DW(mm)	800～1000	800～1200	800～1000	800～1200
	ドア単体の縦横比：DW/DH	4以下			
平均開閉速度		0.4m/s以下			
所要電源容量		AC100V・5A			
使用周囲環境	周囲温度、湿度	-10℃～40℃、20%～90%RH			
	電磁界イミニティ	工業環境(JIS C 61000-6-2)			

■当社標準品に対して振動が半減(社内計測値に基づく)



※当社標準品とのドア開閉中における振動比較

縦断面図



姿図(引分け)



・ガラスは安全ガラスを使用してください。
注1．警告ラベル、自動ドアステッカーを貼り付けてください。
注2．戸袋用警告ラベルは、FL+750～1750mmの高さ(ラベルの中心)に一枚以上貼り付けてください。
注3．安全のため、下記寸法を確保してください。
※Y≧200mm
上記対応が困難な場合は、防護柵を設置する等の別方策が必要となります。

注) 専用の防振構造のため、規格型アルミサッシ等の小型無目には内蔵取付けができません。

Nabtesco
ナブテスコ株式会社 住環境カンパニー