

ワイドオープンドア


商品の概要

普段はスムーズで快適な引き戸式自動ドア。必要に応じて約2倍の幅にワイドオープンできる便利な自動ドアです。ワイドオープン操作は手動式でとても簡単です。

商品の特長


WO型 (ワイドオープン仕様)

引き戸を全開してから、手動で2倍幅に全開できます。大型物品の出し入れや、イベント時に便利です。



BO型 (ブレイクアウト仕様)

いざという時には、ドアがどの位置にあっても、ブレイクアウトボタンを押せば、ワンタッチの手動操作でドアを外側へ開放できる避難対応ドアです。普段はワイドオープンドアと同様にご使用いただくことも可能です。



※自動ドア設置後、ドアがスイングする床面にマットなどを追加で敷かないでください。ブレイクアウト操作が正常にできなくなるおそれがあります。



	大型物品の搬入出	避難対応
ワイドオープンドア	○	×
ブレイクアウトドア	○	○

型 式		WO-3A						WO-11		WO-AR*		BO-1A		BO-11	
材 質		ステンレス/スチール						ステンレス/スチール		アルミ(レディメード)		ステンレス/スチール			
ド ア の 開 閉 タ イ プ		引分け			片引き			引分け	片引き	引分け	片引き	引分け	片引き	引分け	片引き
ド ア 構 造		框ドア	ロスカドア	強化ガラスドア	框ドア	ロスカドア	強化ガラスドア	框ドア							
三方 枠	縦 枠 内 法 幅 : W (mm)	4800	4380	4786	2400	2190	2394	6000	3000	3800	2323	4800	2400	6000	3000
	出 入 口 高 : H (mm)	2400	2516	2454	2400	2516	2454	3500		2200		2400		3500	
	枠 見 込 (mm)	165						200		100		165		200	
	無 目 見 付 : h (mm)	290						400		170		290		400	
	無 目 見 込 (mm)	155						190		99		155		190	
引き 戸	最大ドア単体質量(kg)×ドア枚数	120×2			120×1			205×2	205×1	60×2	60×1	(75~120)×2	(75~120)×1	(131~205)×2	(131~205)×1
	ドア単体の幅: DW1 (mm)	1231	1100	1219	1231	1100	1219	1545	989	1200	1231		1545		
	ドア高さ: DH (mm)	2384	2500	2438	2384	2500	2438	3484	2184		2384		3484		
	ドア厚さ: DT (mm)	46	31	28	46	31	28	50	40		46		50		
開 幅	引き戸有効開口幅 (mm)	2010	1945	2112	1005	972.5	1057	2638	1319	1582	1003	2130	1065	2638	1319
	ワイドオープン最大開口幅 (mm)	4322	4014	4422	2161	2007	2212	5398	2699	3390	2118	4326	2163	5398	2699
平均開閉速度		0.4m/s以下										0.5m/s以下		0.45m/s以下	
所要電源容量		AC100V 5A						AC100V 10A		AC100V 5A		AC100V 5A		AC100V 10A	

※ WO-AR アルミサッシの標準寸法はサッシメーカーによって異なります。詳細はお問い合わせください。

