

# 円形引き戸

# 商品の概要

自動引き戸の優れた特性を持ちながら、曲面構成の美しいフォルムが優美で豪華なイメージのエントランスを演出。 建具総幅の割に開扉幅が大きくとれる合理的な形状が風除室 面積の小型化にも貢献します。

## 商品の特長

- 1)半径1000mm以上から∞まで。
- 2)マイコン制御の高品位作動、安定した性能を持続します。
- 3) 超音波式補助センサーがドアウェイの安心感を高めます。




NET

	ŀ		アェ	ン	ジ	ン	型	式	DS-75	DS-150	DS-75	DS-150
	ŀ	ド ア の 開 閉 タ イ プ				イ	プ	引分け		片引き		
適用ドア	-	最大ドア単体質量(kg)×ドア枚数						枚数	75×2	100×2	75×1	100×1
		最大ドア単体面積: DW×DH(m²)						(m²)	2.6			
	7	ドア単体の幅:DW(mm)						nm )	762 ~1067**			
		ドア単体の縦横比:DW/DH						DΗ	3以下			
	7	F	均	開	閉	;	速	度		0.4m/	s以下	
	戸	Г	要	電	源		容	量		AC100	)V•5A	

※ 強化ガラスの場合

#### 平面図(円形引き戸)



### 標準寸法 (mm)

R	DW	DS		
K	DVV	強化ガラスドア	框ドア	
1200	942			
1500	927			
2000	922	870	820	
2500	919			
3000	917			

#### 縦断面図

