







点検口側観図




片引き右勝手




点検口側




点検口側観図




片引き左勝手




点検口側観図




引分け



点検口側



<ecoRosca2B ドア製作可能範囲>



<ecoRosca2B FIX-C型・O型製作可能範囲>

※ FIX-C型・O型のどちらでもご使用可能です。

仕様一覧表

商品名称		ecoRosca2B・ecoRoscaFIX (C型・O型)
ドア製作可能範囲	5mm+5mm 幅DW×高DH (mm)	500~1100×1700~2500
	6mm+6mm 幅DW×高DH (mm)	500~1350×1700~2700
FIX製作可能範囲	5mm+5mm 幅FIX W×高FIX H (mm)	500~1100×1700~2500
	6mm+6mm 幅FIX W×高FIX H (mm)	500~1600×1700~2700
標準ガラス仕様		遮熱強化合わせガラス (透明)
標準フレーム仕様		ステンレスSUS304 ヘアライン・鏡面・パイブレーション
特注フレーム仕様		ステンレスSUS304 焼付塗装・カールステンレス (ブロンズ、ブラック)

ご注意

- 1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
- 2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

ecoRosca2B型

納まり参考図一覧表 (姿図)

尺度 1:20

-	2014.09.02
改訂No.	改訂日時
番号 No.	
10K124721	