



仕様一覧表

ドアエンジン型式		DS-40 (内蔵)	
ドアの閉閉タイプ		引分け	片引き
最大 適用 ドア	ドア単体質量 (kg) × ドア枚数	40 × 2	65 × 1
	ドア単体面積: DW × DH (㎡)	1.8	2.0
	ドア単体の幅: DW (mm)	750~1200	750~1200
	ドア単体の縦横比: DH/DW	2.8	2.8
平均閉閉速度	0.55m/s以下	0.55m/s以下	
所要電源容量	AC100V・5A	AC100V・5A	

ご注意

- 1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
- 2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

スライダー70内蔵
納まり参考図一覧表 (姿図)
尺度 1:20

2	2010.6.24
1	2008.8.18
改訂No.	改訂日時
番号 No.	
1HP-B0008-01	