



仕様一覧表

ドアエンジン型式	DS-250	DS-250
ドアの開閉タイプ	引分け	片引き
最大適用ドア		
ドア単体質量 (kg) × ドア枚数	250×2	500×1
ドア単体面積: DW×DH (㎡)	5.0	9.3
ドア単体の幅: DW (mm)	900~2705	1200~3100
ドア単体の縦横比: DH/DW	3.0	
平均閉速度	0.4m/s以下×2	0.4m/s以下
所要電源容量	AC100V・10A	
作動可能基準風速	15m/sまで (但し、上記のドア単体面積以下の場合)	

ご注意

- 1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
- 2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

DS-250  
 納まり参考図一覧表 (姿図)  
 尺度 1:20

3	2016.02.02
2	2010.06.24
1	2008.08.18
改訂No.	改訂日時
番号 No.	
10K123747	