



仕様一覧表

開閉タイプ	片引き		引分け		
ドアエンジン型式	DS-60	DS-75	DS-60	DS-75	
仕様	面付けタイプ				
最大適用 ドア	ドア単体質量×ドア枚数	75kg×1	100kg×1	60kg×2	85kg×2
	ドア単体面積	2.2㎡	2.8㎡	1.8㎡	2.6㎡
	ドア単体縦横比 DH/DW	4.0			
平均開閉速度	0.1~0.6m/s		0.1~0.55m/s		
所要電源容量	AC100V・5A				
作動可能基準風速	15m/s以下				

ご注意

- 1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
- 2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

DS-60/75面付け  
納まり参考図一覧表 (姿図)  
尺度 1:20

2	2010.6.24
1	2008.8.18
改訂No.	改訂日時
番号 No.	
1HP-B0001-01	