

### 仕様一覧表

ドアエンジン型式		DS-150		DS-75	
開閉タイプ		引分け	片引き	引分け	片引き
最大適用ドア	ドア単体質量 (kg) × ドア枚数	120 × 2	120 × 1	85 × 2	100 × 1
	ドア単体面積: DW × DH (㎡)	3.0	3.3	2.6	2.8
	ドア単体の幅: DW (mm)	800~1200		800~1000	
	ドア単体の縦横比: DH/DW	4.0			
平均開閉速度		~0.4m/s			
所要電源容量		AC100V・5A			


注) 専用の防振構造のため、規格型アルミサッシ等の小型無目には内蔵取付けができません。

### ご注意

- 1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
- 2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

# SV-1 サウンドレスドア 納まり参考図(姿図) 尺度 1:20

3	2017. 4. 26
2	2010. 6. 24
1	2008. 8. 18
改訂No.	改訂日時
番号 No.	1DK123786



**ご注意**

- 1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
- 2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

**SV-1 サウンドレスドア  
納まり参考図 (縦断面図)  
尺度 1:1**

3	2017. 4. 26
2	2010. 6. 24
1	2008. 8. 18
改訂No.	改訂日時
番号 NO.	

1DK123786