



注記

- ガラスは安全ガラスを使用してください。
- 注1. 警告ラベル、自動ドアステッカーを貼り付けてください。
- 注2. 戸袋用警告ラベルは、FL+750~1750mmの高さ（ラベルの中心）に一枚以上貼り付けてください。
- 注3. 安全のため、下記寸法※を確保してください。
※Y≥200mm 且つ S≥25mm



仕様一覧表

ドアの開閉タイプ		引分け			片引き		
ドアエンジン型式		VS-60	VS-85	VS-150	VS-60	VS-85	VS-150
HM型							
最大適用ドア	ドア単体質量 (kg) × ドア枚数	60×2	85×2	120×2	75×1	100×1	120×1
ドア単体の幅 : DW (mm)		650~2500					
ドア単体の縦横比 : DH/DW		4					
平均開閉速度 (m/s)		0.4以下					
所要電源容量		AC100V・5A					
使用周囲環境	周囲温度、湿度	-20°C~50°C、20%~90%RH					
	電磁界イミュニティ	工場環境 (JIS C 61000-6-2)					


ご注意

- 本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
- 詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

V-60/85/150SL-CEA アルミサッシ天井
納まり参考図(姿図)
尺度 1 : 20

-	-
1	2025.11.13
初版	2025.11.01
改訂No.	改訂日
番号 NO.	

1DK204756



ご注意

- 1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
- 2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

V-60/85/150SL-CEA アルミサッシ天井
納まり参考図(縦断面図)
尺度 1 : 1

-	-
1	2025.11.13
初版	2025.11.01
改訂No.	改訂日
番号 NO.	

1DK204756