

注記

- ・ガラスは安全ガラスを使用してください。
- 注1. 警告ラベル、自動ドアステッカーを貼り付けてください。
- 注2. 戸袋用警告ラベルは、FL+750~1750mmの高さ（ラベルの中心）に一枚以上貼り付けてください。
- 注3. 安全のため、下記寸法を確保してください。
※Y ≥ 200mm
上記対応が困難な場合は、防護柵を設置する等の別方策が必要となります。

仕様一覧表


ドアの開閉タイプ		引分け		片引き	
ドアエンジン型式		VS-85	VS-150	VS-85	VS-150
最大適用ドア	ドア単体質量 (kg) × ドア枚数	85 × 2	120 × 2	100 × 1	120 × 1
	ドア単体の幅 : DW (mm)	800~1000	800~1200	800~1000	800~1200
	ドア単体の縦横比 : DH/DW	4			
	平均開閉速度	0.4m/s以下			
所要電源容量		AC100V、5A			
使用周囲環境	周囲温度	-10℃~40℃			
	湿度	20%~90%RH			
	電磁界イミニティ	工業環境 (JIS C 61000-6-2)			

ご注意

- 1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
- 2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

V-85/150SV サウンドレスドア
納まり参考図 (姿図)
尺度 1 : 20

-	-
初版	2019.03.01
改訂No.	改訂日
番号 No.	1DK201685



ご注意

- 1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
- 2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

V-85/150SV サウンドレスドア
納まり参考図(縦断面図)
尺度 1:1

-	-
初版	2019.03.01
改訂No.	改訂日時
番号 No.	1DK201685