



### 仕様一覧表

ドアエンジン型式	DS-75	DS-150	DS-75	DS-150
ドアの開閉タイプ	二重引分け		二重片引き	
最大適用ドア 扉幅	55x4	100x4	65x2	100x2
最大適用ドア 扉高	1.9	2.2	2.1	2.4
最大適用ドア 扉幅の縦横比	500~650	500~1000	500~800	500~1000
平均開閉速度	~0.35m/sx2		~0.38m/s	
所要電源容量	AC100V・5A			

### ご注意

- 1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
- 2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

二重引き戸  
納まり参考図一覧表 (姿図)  
尺度 1:20

2	2010.6.24
1	2008.8.18
改訂No.	改訂日時
番号 No.	
1HP-B0013-01	