

二重引き戸

商品の概要

一般引き戸より1.3倍も広く開くのが二重引き戸の大きな長所です。

狭い開口を広く、広い開口は更に広く開ける開放感の良さと、特長あるエントランスを印象付ける外観が好評です。

駆動部の改良により、無目見付がコンパクトになり、意匠性も向上しました。

【JIS A 4722対応】


<仕様について>

※下記仕様欄におけるドア単体の幅はステンレス枠ドア（ドアの重なり寸法50mm）の場合です。

※V-60TLは屋内専用となります。



ドアエンジン型式		V-60TL	V-85TL	V-150TL	V-60TL	V-85TL	V-150TL
ドアの開閉タイプ		二重引分け			二重片引き		
適用ドア	最大ドア単体質量(kg)×ドア枚数	40×4	55×4	100×4	50×2	65×2	100×2
	ドア単体の幅:DW(mm)※	500~550	500~650	500~1000	500~600	500~800	500~1000
	ドア単体の縦横比:DH/DW	4.2以下					
平均開閉速度		0.4m/s以下					
所要電源容量		AC100V 5A					
使用周囲環境	周囲温度・湿度	-20℃~50℃・20%~90%RH					
	電磁界イミュニティ	工業環境(JIS C 61000-6-2)					



※ガラスは安全ガラスを使用してください。

注1 警告ラベル、自動ドアステッカーを貼り付けてください。

注2 戸袋用警告ラベルは、FL+750 ~ 1750mmの高さ（ラベルの中心）に一枚以上貼り付けてください。

注3 安全のため、右記寸法を確保してください。【Y≧200mm】

上記対応が困難な場合は、保護装置を設置する等の別方策が必要となります。

ナブテスコ株式会社 住環境カンパニー

〒102-0093 東京都千代田区平河町2丁目7番9号 (JA共済ビル)
TEL (03) 5213-1156