



仕様一覧表

商品名称・型式	パニックフリードア PFA1型	
開閉タイプ	片引き(ブレークアウト機構付き)	引分け(ブレークアウト機構付き)
建具材質等	枠の材質 ステンレス (SUS304) 1. 5mm厚	
	枠の表面仕上げ ヘアライン仕上げ 又は 鏡面仕上げ	
	ガラス 強化ガラス (8mm厚)	
製作可能寸法	縦枠内法寸法 (W)	1280~2400mm
	出入口高 (H)	2000~2400mm
	建具全高 (H ₀)	H+290~3600mm
各種性能	ドア単体の縦横比 (DH/DW)	最大3. 0
	気密性	JIS A 4706 8等級相当(理論値)
	耐風圧性	JIS A 4706 120等級相当(理論値)
耐震性	400ガルにてドア脱落無し、層間変位1/80までドアの作動可	
平均開閉速度	0. 5m/s以下	0. 45m/s以下×2
所要電源容量	AC100V・5A	
オプション	地震感知器+自動パニックオープンシステム	

ご注意

- 1、本図面は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
- 2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

パニックフリードア
納まり参考図一覧表 (姿図)
尺度 1:20

3	2016.12.01
2	2010. 6.24
1	2008. 8.18
改訂No.	改訂日時
番号 No.	1HP-J0001-01