

### 仕様一覧表


ドアの開閉タイプ	引分け		片引き	
ドアエンジン型式	DS-75	DS-150	DS-75	DS-150
最大適用ドア ドア単体質量 (kg) × ドア枚数	75 × 2	100 × 2	75	100
ドア単体面積 : DW × DH (㎡)	Max. 2.6			
ドア単体の幅 : DW (mm)	762~1067			
ドア単体の縦横比 : DH/DW (mm)	Max. 3			
平均開閉速度 (m/s)	0.4m/s 以下			
所要電源容量	AC100V・5A			
作動可能基準風速 (m/s)	10 以下			

### ご注意

- 1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
- 2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

円形引き戸 (外点検)  
納まり参考図 (姿図)  
尺度 1 : 20

3	2020.07.01
2	2010.06.24
1	2008.08.18
改訂No.	改訂日時
番号 NO.	1DK123767



### ご注意

- 1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
- 2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

円形引き戸 (外点検)  
納まり参考図 (姿図)  
尺度 1 : 1

3	2020.07.01
2	2010.06.24
1	2008.08.18
改訂No.	改訂日時
番号 NO.	1DK123767