



仕様一覧表

ドアエンジン型式 (台数)	DH-41 (1台)	DH-41 (2台)	DH-41 (1台)
ドアの開閉タイプ	両開き (2枚扉・90度開き)		片開き (1枚扉・90度開き)
ドア単体質量 (kg) x ドア枚数	100x2	104x2	104x1
ドア単体の幅 : DW (mm)	750~990	990~1100	
平均開閉速度	~45°/s		
所要電源容量	AC100V・5A	AC100V・10A	AC100V・5A
作動可能基準風速	10m/s以下		

ご注意

- 1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
- 2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

DH-41 開き戸  
 納まり参考図一覧表 (姿図)  
 尺度 1:20

2	2010.6.24
1	2008.8.18
改訂No.	改訂日時
番号 No.	
1HP-D0001-01	