



仕様一覧表

ドアの寸法	開閉タイプ	
	片引き	引分け
標準寸法 幅DW×高DH (mm)	762×1987・1997・2134・2144・2438	
	914×1987・1997・2134・2144・2438	
	1067×1987・1997・2134・2144	
製作可能範囲 (8mm) ガラス:DW×DH (mm)	500~1100×1700~2500	
製作可能範囲 (12mm) ガラス:DW×DH (mm)	500~1600×1700~3000	
ガラス	標準 ガラス仕様 透明強化ガラス (ガラス厚8mm)	
	標準 フレーム ステンレスSUS-304、ヘアライン仕上げ又は鏡面仕上げ	
枠	特注 フレーム カラーステンレス (ブロンズ、ブラック)	
	錠前の種類 お打合わせにより・錠無し・シリンダ錠を選択 (シリンダ錠はフラットタイプもお選びいただけます)	

ご注意

- 1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
- 2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

□スカドア2B型
 納まり参考図一覧表 (姿図)
 尺度 1:20

3	2015.10.22
2	2010.06.24
1	2008.08.18
改訂No.	改訂日時
10K123795	