



仕様一覧表

閉鎖タイプ	片引き	引分け
ドア寸法	標準寸法 幅DW×高DH (mm)	914×2134
	製作可能範囲: DW×DH (mm)	600~1100×1700~2500
ガラス	標準 ガラス仕様	フロートガラス (色: 透明 適用ガラス厚 (両面共): 4mm [内装用]、5mm [外装用])
	中間膜厚さ	30mil、60mil、90mil
枠	標準 フレーム	ステンレスSUS-304、ヘアライン仕上げ又は鏡面仕上げ
	特注 フレーム	カラーステンレス (色見本による)
錠前の種類	お打合わせにより・錠無し・シリンダ錠を選択 (シリンダ錠はフラットタイプもお選びいただけます)	

ご注意

- 1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
- 2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

□スカドアG型
納まり参考図一覧表 (姿図)
尺度 1:20

2	2010.6.24
1	2008.8.18
改訂No.	改訂日時
番号 No.	
1HP-A0007-01	