

ロスカG

防犯ガラス仕様のロスカドア

商品の特徴

2枚のガラスの間に強靱な中間膜を挟んだ合わせガラスを採用し、四方をスリムなステンレスフレームでカバーして、それぞれのフレームにはロスカシールを取付けています。

扉下部のガイドレールとの隙間は、扉全幅にわたって金属板（差込防止金具）をガイドレール溝に差し込んだ構造のものもあり、外部から扉下部隙間にものを差し入れて内部起動センサを作動させることを防ぐことができます。（オプション）

機能の充実と共に、出来上がりはすっきりとしたシンプルなデザインとなっています。



商品の概要

ナブコ ロスカGは、ロスカドアと同等の遮音・気密性を備え、ガラスに防犯用合わせガラスを使用した省エネ型の防犯ガラス仕様ドアで、マンション等のオートロック対応セキュリティ用ドアとして最適です。

同構造のF I Xも用意しています。

商品の仕様

商品名称	ロスカG	ロスカG FIX
標準寸法	914×2134	914×2124
製作可能範囲	600～1000×1700～2500	
ガラス厚さ（両面共）	4mm（内装用）、5mm（外装用）	
中間膜厚さ	30mil、60mil、90mil	
ガラス種類	透明ガラス	
適用ガラス厚さ	4mm、5mm	

参考

