



仕様一覧表

開閉タイプ	片引き	引分け
ドアの寸法	標準寸法 幅DW×高DH (mm)	762×1987・1997・2134・2144
		914×1987・1997・2134・2144
		1067×1987・1997・2134・2144
	製作可能範囲 (6mm) ガラス: DW×DH (mm)	500~1000×1700~2200
ガラス	製作可能範囲 (8mm) ガラス: DW×DH (mm)	500~1200×1700~2500
	製作可能範囲 (12mm) ガラス: DW×DH (mm)	500~1250×1700~2700
	標準ガラス仕様	透明強化ガラス
枠	アルミフレーム (ブラック、ステンカラー、ブロンズ、ホワイト、シルバー)	
錠前の種類	お打合わせにより・錠無し・シリンダ錠を選択 (シリンダ錠はフラットタイプもお選びいただけます)	

ご注意

- 1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
- 2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

□スカA40ドア
納まり参考図一覧表 (姿図)
尺度 1:20

3	2015.10.22
2	2010.06.24
1	2008.08.18
改訂No.	改訂日時
番号 No.	
1DK123824	