



仕様一覧表

商品名称		ミニフォールド (アルミ)	
ドアの開閉タイプ		4枚折り戸	2枚折り戸
製作可能寸法	縦枠内法幅: W (mm)	1000~1800	800~900
	出入口高: H (mm)	標準高さ 2000・2100・2200より選択可 (製作最大寸法 2400)	
	建具全高: Ho (mm)	横間無し (H+170)	
		横間付き (H+300)~最大4000の範囲でお打合わせにより決定	
	枠見込 (mm)	100	
	無目見込X見付 (mm)	100×170	
建具材質		アルミニウム	
表面仕上色		ナチュラルバ (D), 艶消しブロンズ (C), アイベリホワイト (W) ブラック (T), ショッキンググレー (ステンカラー) (K)	
適応ガラス厚 (mm)		3・4・5・6・6.8 納入	
平均開閉速度		~0.4m/s	
所要電源容量		AC100V・5A	
作動可能基準風速		屋内仕様 7m/s以下	

注) ハートビル法対応の下載のキックプレート (高さ35cm) 仕様も用意しました。

ご注意

- 1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
- 2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

ミニフォールド (アルミ) 納まり参考図 (姿図) 尺度 1:20

4	2017. 4. 26
3	2011. 12. 12
2	2010. 6. 24
1	2008. 8. 18
改訂No.	改訂日時
番号 No.	
1DK123804	