

# ミニフォールド



## 商品の概要

ドアスペースが小さくてもミニフォールドなら快適。折りたたみ開閉タイプのドアが、小幅の間口で思い切り広く開きます。

## 商品の特長

- 1) 引き戸に近いスムーズな自動開閉、快適な通行感を提供します。
- 2) 戸袋不要の折りたたみドア、小スペースで広い開き幅が特長です。
- 3) ドアヒンジ廻りはピンチガード(指詰め防止)構造。安心感を高めます。
- 4) 開口寸法拡大仕様のミニフォールドα(アルミサッシ)もご紹介します。

※ ロングライフデザイン賞選定商品の標準仕様はアルミ框ドア製品です。



ミニフォールド(アルミ)

NET


商 品 名		ミニフォールド		ミニフォールドα		
ドアの開閉タイプ		4枚折り戸	2枚折り戸	4枚折り戸	2枚折り戸	
製作可能寸法	縦枠内法幅:W(mm)	1000~1800	800~900	1100~2200	800~1100	
	出入口高:H(mm)	~2400				
	建具全高:H0(mm)	欄間なし	(H+170)			
		欄間付き	(H+300)~最大4000の範囲でお打合わせにより決定します。			
	枠見込(mm)	100				
無目見込み×見付(mm)		100×170				
建具材質・表面仕上		アルミサッシ(表面仕上色:ナチュラルシルバー、艶消しブロンズ、アイボリーホワイト、ブラック、シャイングレー(ステンカラー))				
		ステンレスサッシ(ヘアライン仕上げ、鏡面仕上げ)		—		
適用ガラス厚(mm)		3、4、5、6、6.8 網入り				
平均開閉速度		0.4m/s 以下		0.3m/s 以下		
所要電源容量		AC100V・5A				
作動可能基準風速		屋外仕様 10m/s 以下 / 屋内仕様 7m/s 以下		屋内仕様 7m/s 以下		




ミニフォールド  
(ステンレス鏡面仕上げ)

### ミニフォールド (4枚折り戸)

#### 姿図



#### 平断面図 (アルミサッシ)



	サッシ	A	B	C
ミニフォールド	アルミ	120~130	30	170
	ステンレス	140	30	200
ミニフォールドα	アルミ	120~155	30	170