



仕様一覧表

開閉タイプ	引分け			片引き	
	DS-60	DS-75	DS-60	DS-60	DS-75
ドアエンジン型式	アルミ製乙種防火戸内蔵タイプ				
仕様	アルミ製乙種防火戸内蔵タイプ				
最大適用ドア	ドア単体質量 (kg) × ドア枚数	60×2	85×2	75×1	100×1
	ドア単体面積 DW×DH (㎡)	最大1.8	最大1.8	最大2.2	最大2.4
	ドア単体の幅 DW (mm)	650~1200			
	ドア単体の縦横比 DH/DW	最大4.0			
平均開閉速度	0.1~0.55m/s×2		0.1~0.6m/s		
所要電源容量	AC100V・5A				
作動可能基準風速	15m/s以下				

ご注意

- 1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
- 2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。
- 3、アルミサッシの標準寸法はサッシメーカーによって異なります。詳細はお問い合わせください。

アルミ合金製防火設備
納まり参考図一覧表 (姿図)
尺度 1:20

2	2010.6.24
1	2008.8.18
改訂No.	改訂日時
番号 No.	
1HP-M0003-01	