






仕様一覧表

商品名		ナブコ防火戸 (60SUS)
型式		FEA1201
認定番号		特定防火設備 EA-0298
ドアの開閉タイプ		片開き
適用ドア	ドア幅 : DW (mm)	637~1122
	縦枠内法幅 : W (mm)	615~1100
	開口高さ : H (mm)	1602~2450
	表面材質・仕上 (標準)	ステンレス (SUS304) : ヘアライン / 鏡面 / バイブレーション
ガラス仕様		低膨張防火ガラス 6.5mm厚

- ご注意
1. 本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
 2. 詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

FEA1201 ナブコ防火戸 (60SUS)

納まり参考図 (姿図)

尺度 1:20

2	2026. 07. 01
1	2016. 04. 01
改訂 N o.	改訂日時
番号 N O.	1DK125279