







仕様一覧表

商品名	ナブコ防火戸（60SUS）	
型式	FEA1202	
認定番号	特定防火設備 EA-0310	
ドアの開閉タイプ	手動両開き	手動両開き（片側常閉）
適用ドア	ドア幅：DW1（mm）	637～1124
	ドア幅：DW2（mm）	361～1124
サッシ仕様	縦枠内法幅：W（mm）	980～2230
	開口高さ：H（mm）	1602～2450
	表面材質・仕上（標準）	ステンレス（SUS304）：ヘアライン / 鏡面 / バイブレーション
	ガラス仕様	低膨張防火ガラス 6.5mm厚

- ご注意
1. 本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
 2. 詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

FEA1202 ナブコ防火戸（60SUS）

納まり参考図（姿図）

尺度 1:20

2	2026. 07. 01
1	2016. 04. 01
改訂 N o .	改訂日時
番号 NO.	1DK125280