



### 仕様一覧表

認定番号		特定防火設備 EA-0421-1	
ドアの開閉タイプ		縦枠有り両引き戸	縦枠無し両引き戸
製作可能寸法	W (mm)	1703~5933	
	H (mm)	600~2605	
	開口間口W (mm)	853~2793	
	DW (mm)	500~1470	
ドア表面材・仕上 (標準)		スチール (St 1.6t)・防錆塗装のみ又はアクリル焼付塗装	
ガラス仕様		耐熱板ガラス 6.5mm 飛散防止フィルム貼り可 (オプション)	
防火戸自動閉鎖装置	型式	PC-E型	
	閉鎖指令信号	DC24V±20%, 4mA, 0.5秒以上	
所要電源容量 (常用電源)		AC100V・5A	
作動可能基準風速		15m/s以下	

### ご注意

1. 本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
2. 詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

**ナブコ防火戸 (60STL)**  
**FEA2102特定防火設備 (EA-0421-1)**  
**納まり参考図一覧表**  
**尺度 1:20**

1	2017. 7. 1
初版	2017. 5. 9
改訂N o.	改訂日
番号 N o.	
1DK200431	