



仕様一覧表

認定番号	特定防火設備 EA-0298
ドアタイプ	片開き戸
W (mm)	615~1100
H (mm)	1602~2450
DW (mm)	637~1122
ドア表面材・仕上 (標準)	ステンレス (SUS304) ・ヘアライン仕上、鏡面仕上、パイブレーション仕上
ガラス仕様	耐熱板ガラス 6.5mm

ご注意

- 1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
- 2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

ナブコ防火戸 (60SUS)
 FEA1201 特定防火設備 (EA-0298)
 納まり参考図一覧表
 尺度 1:20

1	2016.04.01
改訂No.	改訂日時
1DK125279	1/1