



仕様一覧表

認定番号	特定防火設備 EA-0389
ドアの開閉タイプ	両引き戸 (両軸型付き)
W (mm)	1703~5733
H (mm)	600~2605
開口開口 W (mm)	853~2793
DW (mm)	500~1470
ドア表面材・仕上 (標準)	ステンレス (SUS304)・ヘアライン仕上、鏡面仕上、パイプレーション仕上
ガラス仕様	耐火板ガラス 6.5mm 飛散防止フィルム貼りも可 (オプション)
防火戸自動閉鎖装置型式	PC-E型
閉鎖指令信号	DC24V±20%、4mA、0.5秒以上
所要電源容量 (常用電源)	AC100V・5A
作動可能基準風速	15m/s以下

ご注意

- 1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
- 2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

ナブコ防火戸 (60SUS)  
FEA1104 特定防火設備 (EA-0389)  
納まり参考図一覧表  
尺度 1:20

1	2016.04.01
改訂No.	改訂日時
1DK125278	1/1