



注記

- 注1. 警告ラベル、自動ドアステッカーを貼り付けてください。
- 注2. 戸袋用警告ラベルは、FL+750~1750mmの高さ（ラベルの中心）に一枚以上貼り付けてください。
- 注3. 安全のため、Y≥200mmを確保すること。
上記対応が困難な場合は、防護柵を設置する等の別方策を実施し且つ、Y≥50mmとすること。（安全上25mm以上であるが機器の納まりが必要）

仕様一覧表

認定番号	防火設備 EB-2991 複合防火設備 CAS-1133	
ドアの開閉タイプ	両引き戸(両袖窓付き)	
認定仕様寸法	W(mm)	2200~4800 注)
	H(mm)	1800~2400
	開口間口W(mm)	1000~2400
	DW(mm)	558.5~1258.5 注)
建具表面材質	スチール(St1.6t)	
表面仕上げ(標準)	防錆塗装のみ 又は アクリル焼付塗装	
ガラス仕様	耐熱強化ガラス6.5mm	
防火戸駆動装置	型式	V-FP-PCE型
	閉鎖指令信号	DC24V±20%、4mA、0.5秒以上
	型式	V-FP-NFA-PC1型
	閉鎖指令信号	DC24V±10%、0.7A、2秒以上
	型式	V-FP-NFA型
	閉鎖指令信号	閉鎖機能なし
平均開閉速度	0.4m/s以下	
所要電源容量	AC100V、5A	
使用周囲環境	周囲温度、湿度	-10℃~50℃、20%~90%RH
	電磁界イミュニティ	工業環境 (JIS C 61000-6-2)

注) 機器の構成によって製作可能寸法の範囲が異なりますので、NABCOの正規代理店へ必ずお問い合わせください。

ご注意

1. 本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
2. 詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

V-FEB2104/FEC2104 ナブコ防火戸 (20/20S)

納まり参考図一覧表

尺度 1:20

初版	2021.11.01
改訂No.	改訂日
番号 No.	1DK203254