

外観図



出入口部



外観図



出入口部





仕様一覧表

認定番号		防火設備 EB-9132	
ドアの開閉タイプ		両開き	両開き・欄間付
製作可能寸法	W（mm）	2400以下	2400以下
	HH（mm）	-	3600以下
	H（mm）	2400以下	2400以下
	h1（mm）	-	2400以下
	最大面積（m²）	4.8以下	9.6以下
ドア表面材・仕上（標準）		ステンレス（SUS304）・ヘアライン仕上、鏡面仕上、バイブレーション仕上	
		溶融亜鉛メッキ鋼板・一般塗装または焼付塗装	
ガラス仕様		耐熱板ガラス 5~12mm	

ご注意

1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

ナブコ防火戸（20SW）
防火設備（EB-9132）
納まり参考図一覧表
尺度 1：20

1	2015.11.01
改訂No.	改訂日時
番号 NO.	
1DK125114	1/14

Nabtesco Corporation

NABCO



外観図



出入口部



FIX部



欄間部



仕様一覧表

認定番号		防火設備 EB-9132
ドアの開閉タイプ		両開き・片袖・欄間付
製作可能サイズ	W（mm）	4800以下
	w1（mm）	2400以下
	w2（mm）	2400以下
	HH（mm）	3600以下
	H（mm）	2400以下
	h1（mm）	2400以下
	最大面積（m²）	9.6以下
ドア表面材・仕上（標準）		ステンレス（SUS304）・ヘアライン仕上、鏡面仕上、バイブレーション仕上
		溶融亜鉛メッキ鋼板・一般塗装または焼付塗装
ガラス仕様		耐熱板ガラス 5~12mm

ご注意

1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

ナブコ防火戸（20SW）
防火設備（EB-9132）
納まり参考図一覧表
尺度 1：20

1	2015.11.01
改訂No.	改訂日時
番号 NO.	
1DK125114	2/14

Nabtesco Corporation



外観図



出入口部



FIX部



仕様一覧表

認定番号		防火設備 EB-9132
ドアの開閉タイプ		両開き・片袖
製作可能寸法	W（mm）	4800以下
	w1（mm）	2400以下
	w2（mm）	2400以下
	H（mm）	2400以下
	最大面積（m）	9.6以下
ドア表面材・仕上（標準）		ステンレス（SUS304）・ヘアライン仕上、鏡面仕上、バイブレーション仕上
		溶融亜鉛メッキ鋼板・一般塗装または焼付塗装
ガラス仕様		耐熱板ガラス 5~12mm

ご注意

1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

ナブコ防火戸（20SW）
防火設備（EB-9132）
納まり参考図一覧表
尺度 1：20

1	2015.11.01
改訂No.	改訂日時
番号 NO. 1DK125114	3/14

Nabtesco Corporation

NABCO



外観図





欄間部



仕様一覧表

認定番号		防火設備 EB-9132
ドアの開閉タイプ		両開き・両袖・欄間付
製作可能サイズ	W（mm）	4800以下
	w1（mm）	2400以下
	w2（mm）	2400以下
	HH（mm）	3600以下
	H（mm）	2400以下
	h1（mm）	2400以下
	最大面積（m²）	9.6以下
ドア表面材・仕上（標準）		ステンレス（SUS304）・ヘアライン仕上、鏡面仕上、バイブレーション仕上
		溶融亜鉛メッキ鋼板・一般塗装または焼付塗装
ガラス仕様		耐熱板ガラス 5~12mm

ご注意

1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

ナブコ防火戸（20SW）
防火設備（EB-9132）
納まり参考図一覧表
尺度 1：20

1	2015.11.01
改訂No.	改訂日時
番号 NO. 1DK125114	4/14

Nabtesco Corporation



外観図



出入口部



FIX部



仕様一覧表

認定番号		防火設備 EB-9132
ドアの開閉タイプ		両開き・両袖
製作可能寸法	W（mm）	4800以下
	w1（mm）	2400以下
	w2（mm）	2400以下
	H（mm）	2400以下
	最大面積（㎡）	9.6以下
ドア表面材・仕上（標準）		ステンレス（SUS304）・ヘアライン仕上、鏡面仕上、バイブレーション仕上
		溶融亜鉛メッキ鋼板・一般塗装または焼付塗装
ガラス仕様		耐熱板ガラス 5~12mm

ご注意

1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

ナブコ防火戸（20SW）
防火設備（EB-9132）
納まり参考図一覧表
尺度 1：20

改訂No.	改訂日時
1	2015.11.01

番号 NO. 1DK125114　5/14

Nabtesco Corporation



外観図



出入口部





外観図



出入口部



仕様一覧表

認定番号		防火設備 EB-9132	
ドアの開閉タイプ		片開き	片開き・欄間付
製作可能寸法	W（mm）	1200以下	1200以下
	HH（mm）	-	3600以下
	H（mm）	2400以下	2400以下
	h1（mm）	-	2400以下
	最大面積（m²）	-	-
ドア表面材・仕上（標準）		ステンレス（SUS304）・ヘアライン仕上、鏡面仕上、バイブレーション仕上	
		溶融亜鉛メッキ鋼板・一般塗装または焼付塗装	
ガラス仕様		耐熱板ガラス　5~12mm	

ご注意

1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

ナブコ防火戸（20SW）
防火設備（EB-9132）
納まり参考図一覧表
尺度　1：20

1	2015.11.01
改訂No.	改訂日時
管理 NO.	
1DK125114	6/14

Nabtesco Corporation

NABCO



外観図



出入口部

FIX部



外観図



出入口部



FIX部

仕様一覧表

認定番号		防火設備 EB-9132	
ドアの開閉タイプ		片開き・片袖	片開き・片袖・欄間付
製作可能寸法	W（mm）	3600以下	3600以下
	w1（mm）	1200以下	1200以下
	w2（mm）	2400以下	2400以下
	HH（mm）	-	3600以下
	H（mm）	2400以下	2400以下
	h1（mm）	-	2400以下
	最大面積（m²）	-	9.6以下
ドア表面材・仕上（標準）		ステンレス（SUS304）・ヘアライン仕上、鏡面仕上、バイブレーション仕上	
		溶融亜鉛メッキ鋼板・一般塗装または焼付塗装	
ガラス仕様		耐熱板ガラス 5~12mm	

ご注意

1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

ナブコ防火戸（20SW）
防火設備（EB-9132）
納まり参考図一覧表
尺度 1：20

1	2015.11.01
改訂No.	改訂日時
番号 NO.	
1DK125114	7/14



外観図



出入口部

FIX部



欄間部



仕様一覧表

認定番号		防火設備 EB-9132
ドアの開閉タイプ		片開き・両袖・欄間付
製作可能寸法	W（mm）	4800以下
	w1（mm）	1200以下
	w2（mm）	2400以下
	HH（mm）	3600以下
	H（mm）	2400以下
	h1（mm）	2400以下
	最大面積（m²）	9.6以下
ドア表面材・仕上（標準）		ステンレス（SUS304）・ヘアライン仕上、鏡面仕上、バイブレーション仕上
		溶融亜鉛メッキ鋼板・一般塗装または焼付塗装
ガラス仕様		耐熱板ガラス 5~12mm

ご注意

1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

ナブコ防火戸（20SW）
防火設備（EB-9132）
納まり参考図一覧表
尺度 1：20

1	2015.11.01
改訂No.	改訂日時
図号 NO.	
1DK125114	8/14

Nabtesco Corporation

NABCO







外観図



仕様一覧表

認定番号		防火設備 EB-9132
ドアの開閉タイプ		片開き・両袖
製作可能寸法	W（mm）	4800以下
	w1（mm）	1200以下
	w2（mm）	2400以下
	H（mm）	2400以下
	最大面積（m²）	9.6以下
ドア表面材・仕上（標準）		ステンレス（SUS304）・ヘアライン仕上、鏡面仕上、バイブレーション仕上
		溶融亜鉛メッキ鋼板・一般塗装または焼付塗装
ガラス仕様		耐熱板ガラス 5~12mm

ご注意

1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

ナブコ防火戸（20SW）
防火設備（EB-9132）
納まり参考図一覧表
尺度 1：20

1	2015.11.01
改訂No.	改訂日時
番号 NO.	
1DK125114	9/14

Nabtesco Corporation



外観図



出入口部



外観図



出入口部





仕様一覧表

認定番号		防火設備 EB-9132	
ドアの開閉タイプ		錠子開き	錠子開き・欄間付
製作可能寸法	W（mm）	2400以下	2400以下
	HH（mm）	-	3600以下
	H（mm）	2400以下	2400以下
	h1（mm）	-	2400以下
	最大面積（m²）	4.8以下	9.6以下
ドア表面材・仕上（標準）		ステンレス（SUS304）・ヘアライン仕上、鏡面仕上、バイブレーション仕上	
		溶融亜鉛メッキ鋼板・一般塗装または焼付塗装	
ガラス仕様		耐熱板ガラス 5~12mm	

ご注意

1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

ナブコ防火戸（20SW）
防火設備（EB-9132）
納まり参考図一覧表
尺度 1：20

1	2015.11.01
改訂No.	改訂日時

番号 NO. 1DK125114 10/14

Nabtesco Corporation



外観図



出入口部

FIX部





仕様一覧表

認定番号		防火設備 EB-9132
ドアの開閉タイプ		親子開き・片袖・欄間付
製作可能サイズ	W（mm）	4800以下
	w1（mm）	2400以下
	w2（mm）	2400以下
	HH（mm）	3600以下
	H（mm）	2400以下
	h1（mm）	2400以下
	最大面積（m²）	9.6以下
ドア表面材・仕上（標準）		ステンレス（SUS304）・ヘアライン仕上、鏡面仕上、バイブレーション仕上
		溶融亜鉛メッキ鋼板・一般塗装または焼付塗装
ガラス仕様		耐熱板ガラス 5~12mm

ご注意

1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

ナブコ防火戸（20SW）
防火設備（EB-9132）
納まり参考図一覧表
尺度 1：20

改訂No.	改訂日時
1	2015.11.01

番号 NO. 1DK125114 11/14

Nabtesco Corporation



外観図



出入口部



FIX部



仕様一覧表

認定番号		防火設備 EB-9132
ドアの開閉タイプ		親子開き・片袖
製作可能寸法	W（mm）	4800以下
	w1（mm）	2400以下
	w2（mm）	2400以下
	H（mm）	2400以下
	最大寸法（m²）	9.6以下
ドア表面材・仕上（標準）		ステンレス（SUS304）・ヘアライン仕上、鏡面仕上、バイブレーション仕上
		溶融亜鉛メッキ鋼板・一般塗装または焼付塗装
ガラス仕様		耐熱板ガラス 5~12mm

ご注意

1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

ナブコ防火戸（20SW）
防火設備（EB-9132）
納まり参考図一覧表
尺度 1：20

改訂No.	改訂日時
1	2015.11.01

番号 NO. 1DK125114 12/14

Nabtesco Corporation

NABCO



外観図

欄間部



出入口部



出入口部

FIX部

仕様一覧表

認定番号		防火設備 EB-9132
ドアの開閉タイプ		親子開き・両袖
製作可能サイズ	W（mm）	4800以下
	w1（mm）	2400以下
	w2（mm）	2400以下
	HH（mm）	3600以下
	H（mm）	2400以下
	h1（mm）	2400以下
	最大面積（m²）	9.6以下
ドア表面材・仕上（標準）		ステンレス（SUS304）・ヘアライン仕上、鏡面仕上、バイブレーション仕上
		溶融亜鉛メッキ鋼板・一般塗装または焼付塗装
ガラス仕様		耐熱板ガラス 5~12mm

ご注意

1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

ナブコ防火戸（20SW）
防火設備（EB-9132）
納まり参考図一覧表
尺度 1：20

1	2015.11.01
改訂No.	改訂日時

番号 NO. 1DK125114 13/14

Nabtesco Corporation

NABCO



外観図



出入口部



FIX部



仕様一覧表

認定番号		防火設備 EB-9132
ドアの開閉タイプ		親子開き・両袖
製作可能寸法	W（mm）	4800以下
	w1（mm）	2400以下
	w2（mm）	2400以下
	H（mm）	2400以下
	最大面積（㎡）	9.6以下
ドア表面材・仕上（標準）		ステンレス（SUS304）・ヘアライン仕上、鏡面仕上、バイブレーション仕上
		溶融亜鉛メッキ鋼板・一般塗装または焼付塗装
ガラス仕様		耐熱板ガラス 5~12mm

ご注意

1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

ナブコ防火戸（20SW）
防火設備（EB-9132）
納まり参考図一覧表
尺度 1：20

改訂No.	改訂日時
1	2015.11.01

番号 NO. 1DK125114 14/14

Nabtesco Corporation