


外観図



外部側

仕様一覧表

認定番号	特定防火設備 EA-9415
窓タイプ	はめ殺し窓
サッシ開口幅: W (mm)	200~1800
サッシ開口高さ: H (mm)	300~2400
WW1 (mm)	300~1950
WW2 (mm)	250~1900
HH1 (mm)	375~2775
HH2 (mm)	350~2750
ドア表面材・仕上 (標準)	ステンレス (SUS304) ・ヘアライン仕上、鏡面仕上、パイブレーション仕上
ガラス仕様	耐熱強化ガラス 8mm

ご注意

- 1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
- 2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

ナブコ防火戸 (60SUS-FX)
 PFD31 特定防火設備 (EA-9415)
 納まり参考図一覧表
 尺度 1:20

1	2015.11.01
改訂No.	改訂日時
1DK125108	1/1