



仕様一覧表

認定番号	特定防火設備 EA-9417	
窓タイプ	親子両開き (片側常閉)	
製作可能寸法	サッシ開口幅: W (mm)	2076以下
	サッシ開口高さ: H (mm)	2448以下
	ドア寸法: DW1 (mm)	1094以下
	ドア寸法: DW2 (mm)	1000以下
ドア表面材・仕上 (標準)	ステンレス (SUS304) ・ヘアライン仕上、鏡面仕上、パイプレーション仕上	
ガラス仕様	耐熱強化ガラス 8mm	

ご注意

- 1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
- 2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

ナブコ防火戸 (60SUS-SW1.5)  
 PFD33特定防火設備 (EA-9417)  
 納まり参考図一覧表  
 尺度 1:20

1	2015.11.01
改訂No.	改訂日時
1DK125110	1/1