



仕様一覧表

認定番号	特定防火設備 EA-9419
窓タイプ	片開き
サッシ開口開口: W (mm)	1071以下
サッシ開口高さ: H (mm)	2448以下
ドア寸法: DW (mm)	1094以下
ドア表面材・仕上 (標準)	ステンレス (SUS304) ・ヘアライン仕上、鏡面仕上、パイプレーション仕上
ガラス仕様	耐熱強化ガラス 8mm

ご注意

- 1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
- 2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

ナブコ防火戸 (60SUS-SW1)
 PFD35 特定防火設備 (EA-9419)
 納まり参考図一覧表
 尺度 1:20

1	2015.11.01
改訂No.	改訂日時
1DK125112	1/1