



仕様一覧表

認定番号	特定防火設備 EA-9414		
ドアの開閉タイプ	軸壁・開き戸付引き	片軸・開き戸付引き	両軸・開き戸付引き
サッシ開口幅: W (mm)	1650~2860	1650~2845	2100~4290
サッシ開口高さ: H (mm)	1700~2530		
ドア寸法: DW (mm)	880~1430		
ドア表面材・仕上 (標準)	ステンレス (SUS304)・ヘアライン仕上げまたは鏡面仕上げ		
ガラス仕様	8mm耐熱強化ガラス (透明)		
防火戸自動閉鎖装置	型式	PC-1型	
	閉鎖指令信号	DC24V, 0.7A, 2秒以上	
所要電源容量 (常用電流)	AC100V・5A		
作動可能基準風速	15m/s以下		

ご注意

- 1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
- 2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

ナブコ防火戸 (60SUSオートSL1)
 PFD13特定防火設備 (EA-9414)
 納まり参考図一覧表
 尺度 1:20

2	2010.6.24
1	2008.8.18
改訂No.	改訂日時
番号 No.	
1HP-L0006-01	