



仕様一覧表

基本型式	アキュオートDS (内蔵)						
建具取付け構造	壁面埋込み取付け						
ドアの開閉タイプ	引分け			片引き			
ドア単体質量 (kg) × ドア	最大 85×2			最大 75×1			
有効開口幅: (mm)	1444	1744	2744	750	900	1150	1350
ドア単体の幅: DW (mm)	900	1050	1550	906	1056	1306	1506
建具全幅: W (mm)	3400	4000	6000	1800	2100	2600	3000
出入口高: H (mm)	2000			2000			
建具全高 (mm)	2350			2350			
枠見込 (mm)	130			130			
ドア表面材・仕上げ (標準)	SECC鋼板 t=0.6~0.8 (mm)、エポメラ焼付塗装						
平均開閉速度	0.45m/s×2以下			0.5m/s以下			
所要電源容量	AC100V・5A						

ご注意

- 1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
- 2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

アキュドア
納まり参考図一覧表 (姿図)
尺度 1:20

2	2010.6.24
1	2008.8.18
改訂No.	改訂日時
番号 No.	
1HP-B0014-01	