



仕様一覧表

ドアエンジン型式	MM-30	
開閉タイプ	片引き	
最大適用 ドア	ドア単体質量×ドア枚数	30kg×1
	ドア単体面積	2.2㎡
	ドア単体縦横比 DH/DW	2.5
開閉最大速度 (固定)	開: 0.5m/s	
	閉: 0.2m/s	
所要電源容量	AC100V・2A	
作動可能気圧差	30Pa以下 (屋内専用)	

ご注意

- 1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
- 2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

リニアライン MM-30  
 納まり参考図一覧表 (姿図)  
 尺度 1:20

2	2010.6.24
1	2008.8.18
改訂No.	改訂日時
番号 No.	
1HP-B0019-01	