







片引き右勝手



片引き左勝手

注記

- 注1. 警告ラベル、自動ドアステッカーを貼り付けてください。
注2. 戸袋用警告ラベルは、FL+750～1750mmの高さ（ラベルの中心）に一枚以上貼り付けてください。
注3. 安全のため、下記寸法を確保してください。
※Y≥200mm
上記対応が困難な場合は、防護柵を設置する等の別方策が必要となります。
注4. 取手が付く場合、安全のために引き残しを25mm以上確保してください。



仕様一覧表

ドアの開閉タイプ		引分け		片引き	
ドアエンジン型式		MM-50	MM-80	MM-50	MM-80
駆動方式		リニアモータ駆動			
最大適用ドア	ドア単体質量（kg）× ドア枚数	50×2	80×2	50×1	80×1
	ドア単体の幅：DW（mm）	700～1300	750～1600	700～1300	750～1600
	ドア単体の縦横比：DH/DW	3以下			
	平均開閉速度（m/s）	0.4以下			
所要電源容量		AC100V・8A		AC100V・4A	
使用周囲環境	周囲温度・湿度	-10～40℃、20～80%RH			
	電磁界イミュニティ	工業環境（JIS C61000-6-2）			

ご注意

- 1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
- 2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。


MM-50/80CAN リニアライン 納まり参考図 (姿図) 尺度 1 : 20



点検口側

引分け

-	-
1	2021. 7. 1
初版	2021. 3. 1
改訂No.	改訂日時
番号 No.	
1DK202922	



ご注意

- 1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
- 2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

MM-50/80CAN リニアライン
納まり参考図(縦断面図)
尺度 1 : 1

-	-
1 初版	2021. 7. 1 2021. 3. 1
改訂No. 番号 NO.	改訂日時
1DK202922	