



駆動部取付詳細 (1:5)

仕様一覧表

エンジン型式	413
ゲートの開閉タイプ ※1	片開き/両開き
取付位置	ゲート面取付
ゲート単体質量 (kg)	140
許容受圧面積: DW×DH (㎡)	1.2
ゲート単体の幅: DW (m)	1~2.5
駆動方式・伝達機構	電動・ボルネジ式
開放角度	90° (最大110°)
平均開閉速度 ※2	3.3/4.1°/s
所要電源容量 ※3	単相AC200/(100V)・2.2A
作動可能基準風速	15m/s以下

16/13/SEC/90

※1: 両開きの場合、電動機が2台構成となります。

※2: 50/60Hz時の値を示す。

※3: 片開きの場合は2.2A、両開きの場合は4.5A必要となります。

ご注意

- 1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
- 2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

413型スイングゲート  
納まり参考図一覧表 (姿図)  
尺度 1:20 (1:5)

2	2010.6.24
1	2008.8.18
改訂No.	改訂日時
番号 No.	
1HP-P0009-01	