

# Speedlane Open



  
**BOON EDAM**

スピードレーン・ライフライン シリーズの「オープン」モデルは、ドアウイングのない非常にコンパクトなセキュリティゲートです。高い機能と洗練されたデザインで、通行者の入退室を適切に管理・誘導します。

**スピードレーン・オープンの特長：**

- 人間工学に基いたエレガントなデザイン
- スペース効率を極めたコンパクトなボディ設計
- アプローチセンサーが通行者の接近を検知し、イルミネーションで通行者を誘導
- 通行者に直感的に分かりやすい表示
- スリープ機能により省エネルギー化に貢献
- 様々なエントランスソリューションにフィットし、最新のデザイントレンドにマッチする設計

**オプション：**

- 単独設置、連続設置に対応
- 遠隔操作パネル


 *your entry experts*



## 姿図&標準寸法

A					B	C	D	E
通路幅 (mm)	通行容量 (人/分)*	ドアウイング 枚数	車いす通行 通行タイプ	通行タイプ	設置幅 (mm)	本体高さ (mm)	本体長さ (mm)	本体幅 (mm)
500-915	50-60	0			820-1235	1035	760	160

\* 一方通行時。また、認証システムにより変化します。



## カスタマイズ

豊富なカラーオプションを取りそろえていますので、最新のデザイントレンドに合わせて、設置エリアのインテリアに調和させることも、企業カラーに合わせる等、アクセントとして際立たせることも可能です。

## ブーン・タッチ

BOON EDAM社の共通コントロールパネルで、受付やセキュリティ管理室などからの遠隔操作が可能です。最大6通路まで各種セキュリティゲートを組み合わせて操作することができ、ユーザーフレンドリーなインターフェースで、単独設置・連続設置の管理、及びアラーム管理が可能です。

## 標準仕様

電源: 100-240 VAC, 50/60 Hz

### 消費電力

作動時: 50W

停止時: 45W

スリープモード: 40W

周囲温度: -15°C ~ +50°C

本体質量: 100 kg