

# NW-800タッチスイッチ

## 配線不要、ソフトタッチのワイヤレススイッチ

### 商品の特徴

- タッチプレートからドア開閉装置までの信号配線が不要です。
- チャンネル切替スイッチにより100通りのコード信号が選択可能、同機種のドアスイッチとの混信を防ぐことができます。
- タッチプレートは、抗菌塗装されていますから衛生的です。
- タッチスイッチは、幅40mmとスリムなデザインです。
- 親機には外観部に動作表示LEDを設けて、電池の消耗をわかるようにし、子機は防水性能を向上（JIS 保護等級 7級）しました。



(ダークグレイ)


### 商品の概要

タッチプレートを押すことにより、プレートの発信部からレシーバに電波を送信して、ドアを開閉させるスイッチです。不要な開閉の心配がいらないドア面取付タイプです。

### 商品の仕様

型式・名称	NW-800タッチスイッチ
検知特性	加圧検知（押板式）
送信方式	電波（315MHz帯）
送信標準到達距離 [参考値]	5m
電源・消費電力	受信機：AC12V～100V・2VA以下、DC12V～100V・50mA以下 送信機：単4型アルカリ電池×2
出力信号定格	半導体リレー接点1a AC／DC100V・0.1A以下（抵抗負荷）
備考	送信機の電池寿命約3年（1日500回使用の場合）、抗菌仕様

### 参考



自動ドアの起動用センサーとしてタッチスイッチをご使用の場合は、通行者が存在する際にドアが閉じてこないように補助センサーおよび無目付・天井付センサーを併設いただきますようお願いいたします。