

ワイドオープンドア／ ブレイクアウトドア


商品の概要

普段はスムーズで快適な引き戸式自動ドア。必要に応じて約2倍の幅にワイドオープンできる便利な自動ドアです。ワイドオープン操作は手動式でとても簡単です。

商品の特長

ワイドオープンドア


引き戸を全開してから、手動で2倍幅に全開できます。大型物品の出し入れや、イベント時に便利です。




ドア位置をスライド全開にし、引き戸と袖扉を手動で開放できます。

ブレイクアウトドア

いざという時、ワンタッチ手動操作でドアを外側へ開放できる本格的な避難対応ドアです。普段はワイドオープンドアと同様に引き戸の2倍の幅に開くことができますので、便利に活用できます。ドアや枠を含めて避難機能を強化した商品「パニックフリードア」もごさいます。



ドアがどの位置にあっても、ブレイクアウトボタンを押せば、手動で外側へ開放できます。ワイドオープンドアと同様の全開も可能です。



	大型物品の搬入出	避難対応
ワイドオープンドア	○	×
ブレイクアウトドア	○	○




商 品 名 式	ワイドオープンドア						ブレイクアウトドア								
	V-85 / 150WO-F NATRUS						WO-11		V-60WO-N * NATRUS		V-85 / 150BO-F NATRUS		BO-11		
枠 材 質	ステンレスSUS304 / スチール						ステンレスSUS304 / スチール		アルミ (レディメイド)		ステンレスSUS304 / スチール				
ドアの開閉タイプ	引分け			片引き			引分け	片引き	引分け	片引き	引分け	片引き	引分け	片引き	
ド ア 構 造	枠ドア	ロスカドア	強化ガラスドア	枠ドア	ロスカドア	強化ガラスドア	枠ドア								
三方枠	縦 枠 内 法 幅 : W (mm)	4800	4380	4786	2400	2190	2394	6000	3000	3800	2330	4800	2400	6000	3000
	出 入 口 高 : H (mm)	2400	2516	2454	2400	2516	2454	3500		2200		2400		3500	
	枠 見 込 (mm)	165						200		100		165		200	
	エンジンケース見付:h (mm)	290						400		170		290		400	
	エンジンケース見込 (mm)	155						190		100		155		190	
引き戸	最大ドア単体質量(kg)×ドア枚数	120×2			120×1			205×2	205×1	60×2	60×1	120×2	120×1	205×2	205×1
	ドア単体の幅:DW1 (mm)	1231	1100	1219	1231	1100	1219	1545	980	1200	1231		1545		
	ド ア 高 : D H (mm)	2384	2500	2438	2384	2500	2438	3484	2184		2384		3484		
	ド ア 厚 : D T (mm)	46	31	28	46	31	28	50	40		46		50		
引き戸有効開口幅 (mm)	2020	1945	2112	1010	972.5	1057	2638	1319	1500	1000	2140	1070	2638	1319	
ワイドオープン最大開口幅 (mm)	4332	4014	4422	2166	2007	2212	5398	2699	3300	2040	4336	2168	5398	2699	
平均開閉速度	0.4m/s 以下														
所要電源容量	AC100V・5A						AC100V・10A		AC100V・5A		AC100V・5A		AC100V・10A		


※ V-60WO-N アルミサッシの標準寸法はサッシメーカーによって異なります。詳細はお問い合わせください。

姿図(引分け)


V-85/150W0-F ※ロスカドアの場合を示す



V-85/150B0-F




■ 適用ドアサイズ表




(mm) ※以下の寸法確保をお願いします。
【Y≧200mm】

縦断面図


V-85/150W0-F ※ロスカドアの場合を示す



V-60W0-N



V-85/150B0-F



W0-11/B0-11

