

ナブコ自動ドア

スライドグライド

2WAYドア

人はもちろん、
大きなものでも快適通行



スライドグライド

業界初！引き戸とフルオープンを手軽に切り替え。
快適な通行を実現する2WAYドア



▲人が通行する時は、引き戸で必要十分な開口



Slide Glide



▼大きなものを運ぶ時は、大きな開口



注) 引き戸とフルオープンの切り替えには、それぞれに連動した検出装置が必要となります。

少人数の通行には引き戸として、ベッドやストレッチャー搬送など大きなものの通行には、フルオープン（グライド作動）して使用できます。



→ 少人数での通行の場合、中央部のドアがスライド作動します。

→ 大きなものを運ぶ場合は、さらに両サイドのドアがグライド作動し、フルオープンします。

例えば病院で・・・

ベッド搬送時でもスムーズな通行を実現




スライドグライド

2WAYドア

人はもちろん、
大きなものでも快適通行

●外形寸法図

(単位：mm)



●仕様

設置通路幅 (mm)	2500	2600	2700	2800
縦枠内法幅・W (mm)※1、※2	2470	2570	2670	2770
出入口高・H (mm)	2500以下			
サッシ全高・HO (mm)	H+250			
枠見込 (mm)	260			
無目見付/見込 (mm)	250/254			
有効開口 (mm)	引き戸有効開口幅	750	800	850
	フルオープン有効開口幅	2090	2190	2290
A寸法 (mm)	615			
B寸法 (mm)	71	96	121	146
ドア寸法DW1×DH1 (mm)	597×(H-14)	622×(H-14)	647×(H-14)	672×(H-14)
ドア寸法DW2×DH2 (mm)	597×(H-14)	622×(H-14)	647×(H-14)	672×(H-14)
建具材料・表面仕上げ	SUS304ヘアライン仕上			
適用ガラス厚	最大5mm			
平均開閉速度 (m/s)	引き戸平均開閉速度	0.2以下		
	グライド平均開閉速度	0.09以下		
錠※3	電気錠 有/無 選択可			
所要電源	AC100V 5A			
使用周囲環境	設置場所	屋内専用		
	周囲温度・湿度	5℃～40℃・20%～90%RH		
	電磁界イミュニティ	工業環境 (JIS C 61000-6-2)		

※1 安全のため必要となる距離Y≥200は常に確保されます。 ※2 設定された4種類のW寸法のみ対応となります。 ※3 手動錠(本錠)の取付けはできません。

Nabtesco

ナブテスコ株式会社 住環境カンパニー

〒102-0093

東京都千代田区平河町

2丁目7番9号 (JA共済ビル)

TEL (03) 5213-1156



ISO9001・ISO14001 認証取得

<https://nabco.nabtesco.com/>



お求め・お問い合わせはNABCOの正規販売会社へご連絡ください。

最新の販売店情報は
こちらでご確認ください。

NABCOネットワーク一覧

<https://nabco.nabtesco.com/support/network/>



●弊社製品は改良などのためカタログと相違する場合がございます。
また、掲載製品は予告なく販売を終了することがありますので予めご了承ください。